

# ZETA

4687IFP125P63

EAN 4031582366020

Número de encomenda 00837711



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ●●●●○

Ruído de movimento ●●●●●

Desgaste ●●●○○

Resistência à corrosão ●●●○○

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto Zeta

Tipo Rodízio giratório com travão total

Padrão EN12532 - Equipamentos de Transporte

Capacidade de carga a 4 km/h 300 kg

Capacidade de carga a 6 km/h 240 kg

Capacidade de carga estática 600 kg

Intervalo de temperatura (mínimo) -20 °C

Intervalo de temperatura (Máximo) 85 °C

Altura total 164 mm

Largura geral 96 mm

Peso geral 3,151 kg

## RODA

Material do centro da roda	Alumínio
	macio
Material do piso da roda	Pneu elástico, sem marcas, vulcanizado
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão
Eixo	Aparafusado com porca
Cor da Roda	Cinzeno/não deixa marcas
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	125 mm
Largura do Piso	50 mm
Largura do corpo	50 mm
Dureza do Piso (A)	67 Shore A

## SUPOORTE

Material	Folha de aço, muito pesada
Em Forma de Garfo	Amplio, Reforçado
Rolamento giratório	Duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável
Cor	Passivada a azul
Offset	60 mm
Raio giratório	161 mm
Interferência giratória	322 mm
Diâmetro do dome	96 mm

## ENCAIXE

Tipo de fixação	Placa de fixação retangular
Comprimento da placa	137 mm
Largura da placa	105 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)	75 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)	80 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)	75 mm
Largura do furo da placa (Máximo)	105 mm
Diâmetro do furo da placa	11 mm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

**ZETA**

4687IFP125P63

EAN 4031582366020

Número de encomenda 00837711



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

# ZETA

4687IFP125P63

EAN 4031582366020

Número de encomenda 00837711



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENHOS TÉCNICOS

