

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 80-F-NYN

EAN 4031582413229



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ○ ○ ○ ○ ○

Шум движения ○ ○ ○ ○ ○

Исчезновение ○ ○ ○ ○ ○

Устойчивость к коррозии ○ ○ ○ ○ ○

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Название продукта                  | Footmaster                |
| Тип                                | Поворотное Колесная опора |
| Грузоподъемность при 3 км/ч        | 550 kg                    |
| Грузоподъемность при 4 км/ч        | 550 kg                    |
| Электропроводящий                  | Нет                       |
| Нержавеющая сталь                  | Нет                       |
| Грузоподъемность статическая       | 550 kg                    |
| Диапазон температур (минимальный)  | -10 °C                    |
| Диапазон температур (максимальный) | 90 °C                     |
| Общая высота                       | 102 mm                    |
| Общая ширина                       | 86 mm                     |
| Общий вес                          | 2 kg                      |

## КРОНШТЕЙН

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Цвет                  | белый   |
| Офсет (Смещение)      | 46 mm   |
| Радиус поворота       | 77,5 mm |
| Поворотное соединение | 155 mm  |
| Диаметр купола        | 86 mm   |

## КОЛЕСО

|                  |  |
|------------------|--|
| Подшипник        | Роликовый (Игольчатый) подшипникдемпфированный |
| Цвет Колесо      | черный   |
| Диаметр          | 63 mm  |
| Ширина Протектор | 30 mm  |
| Ширина тела      | 30 mm  |

## ФИТИНГ

|  |       |
|--|-------|
| Длина пластины                           | 90 mm |
| Ширина пластины                          | 90 mm |
| Длина отверстия пластины (максимальная)  | 70 mm |
| Ширина отверстия пластины (максимальная) | 70 mm |
| Диаметр отверстия пластины               | 9 mm  |

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 80-F-NYN

EAN 4031582413229

Номер заказа 00062069  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

