

DURATECH

TOP 082X90-Ø20 HL90

EAN 4031582322620

Номер заказа 00827989



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полиамид, тяжелый
Материал протектора	Идентично корпусу Колесо
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник
Цвет Колесо	Натуральный белый
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	82 mm
Ширина Протектор	90 mm
Диаметр отверстия Ось	20 mm
Длина хаба	90 mm
Ширина тела	90 mm
Твердость Протектор (D)	75 Береговая D
Тип подшипника	6304

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●●●

Шум движения ●●○○○

Исчезновение ●●●●●

Устойчивость к коррозии ●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Duratech
Стандартный	EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры
Грузоподъемность при 4 км/ч	900 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч	720 kg
Грузоподъемность статическая	1800 kg
Диапазон температур (минимальный)	-40 °C
Диапазон температур (максимальный)	80 °C
Общий вес	0,616 kg

DURATECH

TOP 082X90-Ø20 HL90

EAN 4031582322620

Номер заказа 00827989

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

