

AGILA

2478PJI050P41-55

EAN 4031582030013



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ● ○
Hlučnost	● ● ● ● ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Agila
Typ	Pevné Kolečko
Norma	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	40 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	80 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	69 mm
Stavební výška	35 mm
Celková hmotnost	0,09 kg

UCHYCENÍ

Materiál pouzdra	Ocelový plech, střední
Tvar Vidlice	Široký
Barva vidlice	Pasivováno modrou
Poloměr otáčení	27 mm

KOLO

Materiál středu	Polyprpylen
Materiál běhounu	Termoplastická pryž
Ložisko	Ložisko s distanční trubičkou
Barva kola	Stříbrně šedá (RAL7001)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	50 mm
Šířka Běhoun	19 mm
Šířka středu kola	19 mm
Tvrdost Běhoun (A)	87 Obuv A

MONTÁŽ

Typ uchycení	Čtvercová deska
Délka plotny	55 mm
Šířka plotny	55 mm
Délka otvoru plotny (minimální)	38,5 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	44 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)	38,5 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	44 mm
Průměr otvoru plotny	6,3 mm

AGILA

2478PJI050P41-55

EAN 4031582030013

Objednáací číslo 00003898
Výkresy produktu



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

