

# AGILA LIGHT

1477PAO075P40 TENTE

EAN 4031582331493

订单号 00900452



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●●○
耐腐蚀性	●●●○○

## 核心属性

产品名称	Agila light
外壳类型	带全锁的旋转脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	60 kg
静态载重	120 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
最高温度范围	60 ° C
总高	100 mm
总宽度	44 mm
总重量	0.298 kg

## 轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	聚氨酯, 注塑
轴承	滑动轴承
轮子颜色	银灰色 (RAL7001)
侧盖	无螺纹护罩
直径	75 mm
胎面宽度	25 mm
轮体宽度	25 mm
胎面硬度 (A)	91 岸 A
胎面硬度 (D)	40 肖氏 D

## 支架

材料	钢板, 轻型
支架形状	宽
旋转轴承	两个钢珠滚道
颜色	蓝色钝化
偏移量	25 mm
旋转半径	78 mm
转向干涉	156 mm
圆顶直径	41 mm

## 固定件

固定件类型	方形板
上板长	60 mm
上板宽	60 mm
上板孔长度 (最小)	38 mm
上板孔长度 (最大)	48 mm
上板孔宽度 (最小)	38 mm
上板孔宽度 (最大)	48 mm
上板孔直径	6.3 mm

# AGILA LIGHT

1477PAO075P40 TENTE

EAN 4031582331493  
订单号 00900452



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 技术图纸

