


## ALPHA STAINLESS

8477UFD125P62

EAN 4031582346985



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Desempenho do rolamento | ● ● ● ● ○ |
| Ruído de movimento      | ● ● ● ● ○ |
| Desgaste                | ● ● ● ○ ○ |
| Resistência à corrosão  | ● ● ● ● ● |

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Nome do produto                   | Alpha stainless                      |
| Tipo                              | Rodízio giratório com travão total   |
| Padrão                            | EN12532 - Equipamentos de Transporte |
| Capacidade de carga a 4 km/h      | 250 kg                               |
| Elétrico condutivo                | Não                                  |
| Aço inoxidável                    | Sim                                  |
| Capacidade de carga estática      | 500 kg                               |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C                               |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 80 °C                                |
| Altura total                      | 155 mm                               |
| Largura geral                     | 75 mm                                |
| Peso geral                        | 1,17 kg                              |

## SUPORTE

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Material da caixa       | Aço inoxidável, pesado |
| Em Forma de Garfo       | Amplio                 |
| Rolamento giratório     | Duas filas de esferas  |
| Cor                     | Aço inoxidável         |
| Offset                  | 40 mm                  |
| Raio giratório          | 123 mm                 |
| Interferência giratória | 246 mm                 |
| Diâmetro do dome        | 75 mm                  |

## RODA

|                            |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| Tread hardness             | macio                                  |
| Material do centro da roda | Poliamida                              |
| Material do piso da roda   | Pneu elástico, sem marcas, vulcanizado |
| Rolamento                  | Rolamento, aço inoxidável              |
| Eixo                       | Aparafusado com porca                  |
| Cor da Roda                | Cinza prateado (RAL7001)               |
| Diâmetro                   | 125 mm                                 |
| Largura do Piso            | 40 mm                                  |
| Largura do corpo           | 40 mm                                  |
| Dureza do Piso (A)         | 63 Shore A                             |

## ENCAIXE

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de fixação                       | Placa de fixação retangular |
| Comprimento da placa                  | 105 mm                      |
| Largura da placa                      | 85 mm                       |
| Comprimento do furo da placa (mínimo) | 77 mm                       |
| Comprimento do furo da placa (Máximo) | 60 mm                       |
| Largura do furo da placa (Mínimo)     | 77 mm                       |
| Largura do furo da placa (Máximo)     | 80 mm                       |
| Diâmetro do furo da placa             | 9 mm                        |

# ALPHA STAINLESS

8477UFD125P62

EAN 4031582346985

Número de encomenda 00035516

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

3477U00125P62-neu

