MAXTECH

UAP 200x50-Ø25 HL60 natural/3004

EAN 4031582323061

Numéro de commande 00024872



ROUE

Diamètre	200 mm
Largeur du bandage	50 mm
Diamètre de l'alésage	25 mm
Longueur de moyeu	60 mm
Largeur du corps de roue	50 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●●○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Maxtech
Capacité de charge à 4 km/h	500 kg
Capacité de charge à 6 km/h	400 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	1000 kg
Plage de température (minimale)	-25 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	1.17 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

MAXTECH

UAP 200x50-Ø25 HL60 natural/3004

EAN 4031582323061

Numéro de commande 00034873

Dessins du produit

