

ELASTECH

IFP 200X50-Ø25

EAN 4031582319842

Pasūtījuma numurs 00830632



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

RITENIS

Korpusa materiāls	Alumīnijs
	mīksts
Protektora materiāls	Elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Ritenis krāsa	Pelēks / bez marķējuma
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	200 mm
Protektora platums	50 mm
Ass atveres diametrs	25 mm
Rumbas garums	60 mm
Korpusa platums	50 mm
Protektora cietība (A)	68 Krasts A

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja	● ● ● ● ●
Kustības troksnis	● ● ● ● ●
Nodilums	● ● ● ● ●
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ●

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Elastech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnēsība pie 4 km/h	450 kg
Kravnēsība pie 6 km/h	360 kg
Statiskā kravnēsība	900 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	85 °C
Kopējais svars	1,709 kg

ELASTECH

IFP 200X50-Ø25

EAN 4031582319842

Pasūtījuma numurs 00830632



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

