

AGILA LIGHT

1470PAO075P30-11 TENTE

EAN 4031582338478



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
내마모성	● ● ● ● ○
부식방지	● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Agila light
하우징 유형	회전 캐스터
표준	EN12530 - 장치 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	60 kg
적재 용량 정적	120 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	60 °C
총높이	100 mm
전체 너비	44 mm
전체 체중	0.213 kg

휠

차체 재질	폴리프로필렌
트레드 재질	폴리우레탄, 주입
베어링	플레인 베어링
휠 색상	실버 그레이(RAL7001)
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	75 mm
트레드 폭	25 mm
차체 너비	25 mm
트레드의 경도(A)	91 Shore A
트레드의 경도(D)	40 Shore D

하우징

재료	스틸 시트, 라이트
Fork 외형	다양한
스위블 베어링	볼 레이스 2회
색상	파란색 부동태화
오프셋	25 mm
회전 반경	62.5 mm
회전 간섭	125 mm
덤 직경	41 mm

피팅

피팅 유형	볼트홀
볼트 홀 직경	11 mm
힌트	캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다.