

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 60-F-NYN

EAN 4031582413205



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	○ ○ ○ ○ ○
Bruit de mouvement	○ ○ ○ ○ ○
Usure	○ ○ ○ ○ ○
Résistance à la corrosion	○ ○ ○ ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Footmaster
Type	Roulette pivotante
Capacité de charge à 3 km/h	280 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	280 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	90 °C
Hauteur	82 mm
Largeur totale	70 mm
Poids	0,7 kg

CHAPE

Couleur de la chape	Blanc
Déport	36 mm
Rayon d'encombrement	61 mm
Diamètre d'encombrement	122 mm
Diamètre du dôme	70 mm

ROUE

Roulement	Roulements rouleaux, amortis
Couleur de la roue	Noir
Diamètre	50 mm
Largeur du bandage	25 mm
Largeur du corps de roue	25 mm

FIXATION

Longueur de la platine	73 mm
Largeur de la platine	73 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	58 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	58 mm
Diamètre des trous de la platine	7 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 60-F-NYN

EAN 4031582413205

Numéro de commande 00062068
Dessins du produit



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

