PRODUKTINFORMATION

NOVATECH

FTP 200x60-Ø25 HL60

EAN 4031582329674



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

HJUL

Fælgmateriale	Støbejern
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Støbt
Leje	Præcisionskugleleje
Hjul farve	Honninggul (RAL1005)
Trådfang	Med trådfang
Diameter	200 mm
Hjulbane bredde	60 mm
Aksel Huldiameter	25 mm
Navlængde	60 mm
Fælgbredde	60 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)	42 Shore D

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●●○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●●○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Novatech
Type	Hjul
Standard	EN12533 – Sværlasthjul
Belastning ved 4 km/t	1440 kg
Belastning ved 6 km/t	1200 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	2400 kg
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Samlet vægt	5,35 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


NOVATECH

FTP 200x60-Ø25 HL60

EAN 4031582329674

Bestillingsnummer 00803012

Produkttegninger




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

NOVATECH

FTP 200x60-Ø25 HL60

EAN 4031582329674

Bestillingsnummer 00303012



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

© Copyright 2026 TENTE International GmbH