

## ALPHA STAINLESS

8470UAD125P30-11 RED



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Desempenho do rolamento | ● ● ● ○ ○ |
| Ruído de movimento      | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste                | ● ● ● ● ○ |
| Resistência à corrosão  | ● ● ● ● ● |

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Nome do produto                   | Alpha stainless                      |
| Tipo                              | Rodízio giratório                    |
| Padrão                            | EN12532 - Equipamentos de Transporte |
| Capacidade de carga a 4 km/h      | 200 kg                               |
| Aço inoxidável                    | ✓                                    |
| Capacidade de carga estática      | 400 kg                               |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -25 °C                               |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 80 °C                                |
| Altura total                      | 155 mm                               |
| Largura geral                     | 75 mm                                |
| Peso geral                        | 0,781 kg                             |

## RODA

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Material do centro da roda | Poliamida                 |
| Material do piso da roda   | Poliuretano, Injetado     |
| Rolamento                  | Rolamento, aço inoxidável |
| Eixo                       | Aparafusado com porca     |
| Cor da Roda                | Branco natural            |
| Diâmetro                   | 125 mm                    |
| Largura do Piso            | 32 mm                     |
| Largura do corpo           | 32 mm                     |
| Dureza do Piso (A)         | 92 Shore A                |
| Dureza do Piso (D)         | 42 Shore D                |

## SUPORTE

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Material                | Aço inoxidável, pesado |
| Em Forma de Garfo       | Amplo                  |
| Rolamento giratório     | Duas filas de esferas  |
| Cor                     | Aço inoxidável         |
| Offset                  | 40 mm                  |
| Raio giratório          | 102,5 mm               |
| Interferência giratória | 205 mm                 |
| Diâmetro do dome        | 75 mm                  |

## ENCAIXE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Tipo de fixação  | Furo da rosca |
| Diâmetro do furo | 11 mm         |

# ALPHA STAINLESS

8470UAD125P30-11 RED



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENHOS TÉCNICOS

---

