

DURATECH

UOR 100X36-Ø12 HL44,4

EAN 4031582323535

Objednáací číslo 00030965



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Duratech
Standardní	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	200 kg
Statický Nosnost	400 kg
Rozsah teploty (minimální)	-25 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková hmotnost	0,176 kg

KOLO

Materiál těla	Polyamid
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Valivé ložisko
Barva Kolo	Přírodní bílá
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	100 mm
Šířka Běhoun	36 mm
Průměr otvoru Šroub	12 mm
Délka poklice	44,4 mm
Šířka těla	36 mm
Tvrdost Běhoun (D)	75 Shore D

DURATECH

UOR 100X36-Ø12 HL44,4

EAN 4031582323535
Objednáací číslo 00030965



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

