



ROUE


Diamètre	250 mm
Largeur du bandage	80 mm
Diamètre de l'alésage	50 mm
Longueur de moyeu	90 mm
Largeur du corps de roue	80 mm
Type de roulement	6310

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ●
Bruit de mouvement	● ● ○ ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Duratech
Capacité de charge à 4 km/h	6600 kg
Capacité de charge à 6 km/h	5500 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	11000 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	6.2 kg



DURATECH

MOP 250x80-Ø50 HL90

EAN 4031582320084

Numéro de commande 00830850



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

