

ELASTECH

RK.XLR 125x40-Ø20 HL44 ESD

EAN 4031582508383



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ● ○
运动噪音	● ● ● ● ○
损耗	● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Elastech
外壳类型	轮子
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	160 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	320 kg
温度范围（最低）	-20 °C
最高温度范围	80 °C
总重量	0.39 kg

轮子

Tread hardness	柔软
轮体材料	未定义
胎面材料	聚丙烯，软
直径	125 mm
胎面宽度	40 mm
胎面硬度（A）	63 岸 A

WB. XLR125x40-Ø20NL44 antistatic

