

P11-40X25 / 8

EAN 4031582320206



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Korozijas izturīgs



PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Piederums
Korpusa tips	Aksesuārs
Krāvnese pie 3 km/h	40 kg
Statiskā krāvnese	80 kg
Kopējais augstums	8 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Stienis ar L formas plāksni
Plāksnes garums	40 mm
Plāksnes platums	25 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	32 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	32 mm
Plāksnes atveres diametrs	4 mm