

AGILA CARE US

2444UAP200R36-32S

EAN 4031582387452



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

| | |
|--------|-----------|
| 롤 성능 | ● ● ● ○ ○ |
| 움직임 소음 | ● ● ● ○ ○ |
| 내마모성 | ● ● ● ● ○ |
| 부식방지 | ● ● ● ○ ○ |

핵심 속성

| | |
|----------------|--------------------------------|
| 제품명 | Agila care US |
| 하우징 유형 | 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 |
| 표준 | 유사한 EN12531- 병원 베드 캐스터 |
| 3km/h에서의 적재 용량 | 150 kg |
| 4km/h에서의 적재 용량 | 150 kg |
| 정지 중 하중용량 | 300 kg |
| 온도 범위(최소) | -40 °C |
| 온도 범위(최대) | 80 °C |
| 총높이 | 240 mm |

휠

| | |
|------------|------------|
| 차체 재질 | 폴리아미드 |
| 트레드 재질 | 폴리우레탄, 주입 |
| 베어링 | 정밀 볼 베어링 |
| 스레드 가드 | 스레드가드 포함 |
| 직경 | 200 mm |
| 트레드 폭 | 32 mm |
| 트레드의 경도(D) | 40 Shore D |

하우징

| | |
|---------|----------|
| 재료 | 강판, 중 |
| Fork 외형 | 다양한 |
| 스위블 베어링 | 정밀 볼 베어링 |
| 오프셋 | 62 mm |
| 회전 반경 | 162 mm |
| 회전 간섭 | 324 mm |

피팅

| | |
|-------|----------------------------|
| 피팅 유형 | 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템, 짧은 버전 |
| 볼트 직경 | 36 mm |
| 볼트 길이 | 32 mm |