

KAPPA LOAD

9650ITP200P63 CL67 CV

EAN 4031582367133
订单号 00838807



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

| | |
|------|-------------|
| 滚动性能 | ● ● ● ● ● ○ |
| 运动噪音 | ● ● ● ● ○ ○ |
| 损耗 | ● ● ● ● ● ○ |
| 耐腐蚀性 | ● ● ● ● ● ○ |

核心属性

| | |
|------------|----------------|
| 产品名称 | Kappa load |
| 外壳类型 | 万向脚轮 |
| 标准 | EN12532 - 运输器械 |
| 4 公里/小时的载重 | 800 kg |
| 6 公里/小时的载重 | 640 kg |
| 静态载重 | 1600 kg |
| 温度范围 (最低) | -10 ° C |
| 最高温度范围 | 60 ° C |
| 总高 | 245 mm |
| 总宽度 | 110 mm |
| 总重量 | 4.539 kg |

轮子

| | |
|----------|---------------|
| 轮体材料 | 铝 |
| | 凸形 |
| 胎面材料 | 聚氨酯, 铸造的 |
| 轴承 | 精密滚珠轴承 |
| 轴 | 用螺母拧紧 |
| 轮子颜色 | 蜂蜜黄 (RAL1005) |
| 侧盖 | 无螺纹护罩 |
| 直径 | 200 mm |
| 胎面宽度 | 50 mm |
| 轮体宽度 | 50 mm |
| 胎面硬度 (A) | 92 岸 A |
| 胎面硬度 (D) | 42 岸 D |

支架

| | |
|------|------------|
| 材料 | 铸铁或锻铁, 重 |
| 支架形状 | 宽, 加强的 |
| 旋转轴承 | 深槽滚珠推力滚柱轴承 |
| 颜色 | 蓝色钝化 |
| 偏移量 | 59 mm |
| 旋转半径 | 160 mm |
| 转向干涉 | 320 mm |
| | ✓ |
| 圆顶直径 | 111 mm |

固定件

| | |
|------------|--------|
| 固定件类型 | 矩形板 |
| 上板长 | 135 mm |
| 上板宽 | 110 mm |
| 上板孔长度 (最小) | 75 mm |
| 上板孔长度 (最大) | 80 mm |
| 上板孔宽度 (最小) | 75 mm |
| 上板孔宽度 (最大) | 105 mm |
| 上板孔直径 | 11 mm |

KAPPA LOAD

9650ITP200P63 CL67 CV

EAN 4031582367133
订单号 00838807



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

