



A kép eltérhet az eredeti terméktől

KERÉK

Felépítmény anyaga	Acél, vas
Futófelület anyaga	Ötött poliuretán
Csapágy	Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe	Mézsárga (RAL1005)
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	82 mm
Futófelület szélessége	28 mm
Tengely furat átmérője	12 mm
Kerékagy hossza	26 mm
Test szélessége	28 mm
A futófelület keménysége (A)	92 Shore A
A futófelület keménysége (D)	42 Shore D
Csapágy típusa	6201

TEJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●●○

Mozgás zajkibocsátása ●●●○○

Kopás ●●●●○

Korrozióálló képesség ●●●○○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Novatech
Ház típusa	Kerék
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	350 kg
Statikus teherbírás	700 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-10 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	0,477 kg

MŰSZAKI RAJZOK

