

## AGILA

2478YGO100P50

EAN 4031582342109

Rendelési szám 00034885



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ● ○

Kopás ● ● ● ○ ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Termék neve                       | Agila                       |
| Ház típusa                        | Fixvillás görgő             |
| Standard                          | EN12530 - Intézményi görgők |
| Teherbírás 3 km/h-nál             | 80 kg                       |
| Elektromosan vezető               | ✓                           |
| Statikus teherbírás               | 160 kg                      |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C                      |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C                       |
| Összsúly                          | 135 mm                      |
| Teljes szélesség                  | 60 mm                       |
| Összsúly                          | 0,482 kg                    |



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## KERÉK

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Felépítmény anyaga           | Polipropilén, elektromosan vezető       |
| Futófelület anyaga           | Termoplasztikus gumi, elektromos vezető |
| Csapágy                      | Siklócsapágy                            |
| Kerék színe                  | Ezüstszürke (hasonló RAL7001)           |
| Szálvédők                    | Futófelület védelem nélkül              |
| Átmérő                       | 100 mm                                  |
| Futófelület szélessége       | 32 mm                                   |
| Test szélessége              | 32 mm                                   |
| A futófelület keménysége (A) | 87 Shore A                              |

## VÁZ

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Anyag           | Acéllemez, közepes |
| Villa alakja    | Széles             |
| Szín            | Kék passzívált     |
| Kupola átmérője | 60 mm              |

## SZERELVÉNY

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Szerelvény típusa                 | Téglalap alakú talplemez |
| Talplemez hossza                  | 77 mm                    |
| Talplemez szélessége              | 67 mm                    |
| Lemezfurat hossza (minimális)     | 46,5 mm                  |
| Lemezfurat hossza (maximális)     | 51,5 mm                  |
| Lemezfurat szélessége (minimális) | 56 mm                    |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 61,5 mm                  |
| Tengely furat átmérője            | 8,5 mm                   |

# AGILA

2478YGO100P50

EAN 4031582342109

Rendelési szám 00034885



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## MŰSZAKI RAJZOK

