

MAXTECH

UAR 125X38-Ø12

EAN 4031582323160

Номер на поръчката 00030960



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид
Материал на реазбата	Полиуретан, екструдирано
Лагер	Ролков лагер
Цвят на Колело	Синьо сиво (RAL7031)
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	125 mm
Ширина на Резба	38 mm
Диаметър на отворите Ос	12 mm
Дължина на центъра	44,4 mm
Ширина на тялото	38 mm
Твърдост на Резба (A)	92 Бръснач A
Твърдост на Резба (D)	42 Бръснач D

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●●○

Устойчив на корозия ●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Maxtech
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	300 kg
Статичен Товароносимост	600 kg
Температурен диапазон (минимален)	-25 °C
Температурен диапазон (максимален)	80 °C
Общо тегло	0,316 kg

MAXTECH

UAR 125X38-Ø12

EAN 4031582323160

Номер на поръчката 00030960



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

