

# AGILA TWIN

2976UAE075P54

EAN 4031582302882



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

Rolprestaties ●●●○○

Bewegingsgeluid ●●●○○

Slijtage ●●●●○

Corrosiebestendigheid ●●●○○

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Agila twin
Type	Wielen met centrale , Totale vergrendeling
Standaard	EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/h	100 kg
Statisch draagvermogen	200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	103 mm
Totaal gewicht	0,67 kg

## WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gespoten
Lagering	Conisch kogellager Roestvrij
Diameter	75 mm
Breedte Loopvlak	25 mm
Hardheid van het Loopvlak (D)	42 Shore D

## BEHUIZING

Materiaal	Staalplaat, medium
Vork Vorm	Behuizing met twee Wiel
Zwenklager	Twee balraces
Offset	28 mm
Zwenk radius	65,5 mm
Draaicirkel	131 mm

## FITTING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat met remelementen
Lengte plaat	70 mm
Breedte plaat	55 mm
Lengte plaatgat (minimaal)	51 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	57 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	41 mm
Diameter plaatgat	5,5 mm

# AGILA TWIN

2976UAE075P54

EAN 4031582302882



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

