

## NOVATECH

RK.ETP085x75-Ø47x15

EAN 4031582330809



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## ROUE

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Matériau du corps            | Indéfini              |
| Bandage                      | Polypropylène, souple |
| Diamètre                     | 85 mm                 |
| Largeur du Bandage           | 75 mm                 |
| Dureté du Bandage (A)        | 92 Shore A            |
| Diamètre Roulements à billes | 47 mm                 |
| Largeur Roulements à billes  | 15 mm                 |

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance du rouleau    | ● ● ● ● ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Attrition                 | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Nom du produit                  | Novatech |
| Type                            | Roue     |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 700 kg   |
| Conducteur électrique           | Non      |
| Inoxydable                      | Non      |
| Statique Capacité de charge     | 1400 kg  |
| Plage de température (minimale) | -20 °C   |
| Plage de température (maximale) | 60 °C    |

