

NOVATECH

RK.ETP085x75-Ø47x15

EAN 4031582330809



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

ROUE

Matériau du corps	Indéfini
Bandage	Polypropylène, souple
Diamètre	85 mm
Largeur du Bandage	75 mm
Dureté du Bandage (A)	92 Shore A
Diamètre Roulements à billes	47 mm
Largeur Roulements à billes	15 mm

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Novatech
Type	Roue
Capacité de charge à 3 km/h	700 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	1400 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C

NOVATECH

RK.ETP085x75-Ø47x15

EAN 4031582330809



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit

