제품 정보

STYLEA

5920PJI040L51-10 LH 9011/9011/7016

EAN 4031582359855



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	●●●○○
움직임 소음	●●●○○
내마모성	●●●●●
부식방지	●●●●○

핵심 속성

제품명	Stylea
하우징 유형	회전 캐스터
표준	EN12528 - 가구용 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	40 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	아니요
정지 중 하중용량	80 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	60 °C
총높이	35 mm
전체 너비	52 mm
전체 체중	0.05 kg

하우징

주택 자재	폴리아미드
Fork 외형	트윈 휠 하우징
스위블 베어링	스템 , 회전
색상	그래파이트 블랙(RAL9011)
오프셋	12 mm
회전 반경	37 mm
회전 간섭	74 mm
돔 직경	15.2 mm

휠

차체 재질	폴리프로필렌
트레드 재질	열가소성 고무
베어링	스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링
차축	리벳
트레드 색상	앤트라사이트 그레이(RAL7016)
휠 색상	그래파이트 블랙(RAL9011)
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	40 mm
트레드 폭	12 mm
차축 홀 직경	0 mm
허브 길이	0 mm
차체 너비	12 mm
트레드의 경도(A)	87 Shore A

피팅

피팅 유형	B10 피팅용 블라인드 홀
볼트 홀 직경	10 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

제품 정보

STYLEA

5920PJI040L51-10 LH 9011/9011/7016

EAN 4031582359855

주문 번호 00770013

제품 도면





