

STYLEA

5920UOI035L51-10 LH 9011/9011

EAN 4031582356731



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ● ○
Buka u pokretu	● ● ● ● ○
Ishrana	● ● ● ● ●
otpornost na rdju	● ● ● ● ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Stylea
Tip	Okretanje Tocak
Standard	EN12528 - tockovi za nameštaj
Nosivost na 3 km/h	50 kg
Električni provod	no
nerdjajući	no
Statički Nosivost	100 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	33 mm
Ukupna širina	52 mm
Ukupna težina	0.05 kg

KUCISTE

Materijal kućišta	poliamid
oblik viljuska	kuciste za dva Tocak
okretni lezaj	stablo , okretanje
Boja	Grafitna crna (RAL9011)
ofset	12 mm
okretni radijus	37 mm
Otpor okretanju	74 mm
Prečnik kupole	15.2 mm

TOCAK

Materijal za telo	poliamid
materijal omotaca	Identično sa telom Tocak
Nošenje	klizni lezaj sa caura cevi
osovina	Zaobilaženje
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	35 mm
Širina omotac	12 mm
Širina tela	12 mm

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	zatvorena rupa za postavljanje B10
dimenzija rupa sraf	10 mm

STYLEA

5920UOI035L51-10 LH 9011/9011

EAN 4031582356731

Broj porudžbine 00078712
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

