

DURATECH

TOP 082x90-Ø20 HL90

EAN 4031582322620



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

ROATĂ

Material pentru corp	Poliamidă , grea
Material al benzii de rulare	Identic cu corp Roată
Lagăr	Rulment cu bile de precizie
Roată	Alb natural
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	82 mm
Benză de rulare	90 mm
Diametrul găurii Axă	20 mm
Lungime butuc	90 mm
Lățimea corpului	90 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	75 malul D
Tip rulment	6304

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ● ●
Zgomot de mișcare	● ● ○ ○ ○
Atriție	● ● ● ● ●
Rezistență la coroziune	● ● ● ○ ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Duratech
Tip	Roată
Standard	EN12533 - Role rezistente
Capacitate de încărcare la 4 km/h	900 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h	720 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Nu
Capacitate de încărcare statică	1800 kg
Interval de temperatură (minim)	-40 °C
Interval de temperatură (maxim)	80 °C
Greutate totală	0,62 kg

DURATECH

TOP 082x90-Ø20 HL90

EAN 4031582322620

Numărul de comandă 00827989
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

