产品信息

# ZETA

4687UAP125P63

EAN 4031582396409



图片可能与原产品不同

## 表现

| | |
|---|---|
| 滚动性能 | ●●●○○ |
| 运动噪音 | ●●●○○ |
| 损耗 | ●●●○○ |
| 耐腐蚀性 | ●●●●○ |

## 核心属性

| | |
|---|---|
| 产品名称 | Zeta |
| 外壳类型 | 带全锁的旋转脚轮 |
| 标准 | EN12532 - 运输器械 |
| 4 公里/小时的载重 | 300 kg |
| 6 公里/小时的载重 | 240 kg |
| 导电 | 否 |
| 不锈 | 否 |
| 静态载重 | 600 kg |
| 温度范围（最低） | -30 °C |
| 最高温度范围 | 80 °C |
| 总高 | 164 mm |
| 总宽度 | 96 mm |
| 总重量 | 2.94 kg |

## 支架

| | |
|---|---|
| 外壳材料 | 钢板，非常重 |
| 支架形状 | 宽，加强的 |
| 旋转轴承 | 两个球座圈，加强的型或不锈钢型 |
| 颜色 | 蓝色钝化 |
| 偏移量 | 60 mm |
| 旋转半径 | 161 mm |
| 转向干涉 | 322 mm |
| 圆顶直径 | 96 mm |

## 轮子

| | |
|---|---|
| 轮体材料 | 聚酰胺 |
| 胎面材料 | 聚氨酯，注塑 |
| 轴承 | 精密滚珠轴承 |
| 轴 | 用螺母拧紧 |
| 轮子颜色 | 天然白色 |
| 侧盖 | 带螺纹防护装置 |
| 直径 | 125 mm |
| 胎面宽度 | 40 mm |
| 轮体宽度 | 40 mm |
| 胎面硬度 （A） | 92 岸 A |
| 胎面硬度 （D） | 42 岸 D |

## 固定件

| | |
|---|---|
| 固定件类型 | 矩形板 |
| 上板长 | 137 mm |
| 上板宽 | 105 mm |
| 上板孔长度（最小） | 75 mm |
| 上板孔长度（最大） | 80 mm |
| 上板孔宽度（最小） | 75 mm |
| 上板孔宽度（最大） | 105 mm |
| 上板孔直径 | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ZETA


4687UAP125P63


EAN 4031582396409


订单号 00838461

**产品图纸**






© Copyright 2026 TENTE International GmbH