

# ALPHA

3477UFP160P63

EAN 4031582327588  
Número de pedido 00005505



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ● ○
Ruido de movimiento	● ● ● ● ●
Desgaste	● ● ● ○ ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ○ ○

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Alpha
Tipo	Rueda giratoria con Freno total
Estándar	EN12532 - Material de transporte
Capacidad de carga a 4 km/h	300 kg
Capacidad de carga a 6 km/h	200 kg
Capacidad de carga estática	600 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-20 °C
Rango de temperatura (máximo)	80 °C
Altura total	200 mm
Ancho total	96 mm
Peso total	2,584 kg

## ARO

Material del cuerpo	Poliamida
	blando
Material de la banda de rodadura	Neumático elástico, sin marcas, vulcanizado
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión
Eje	Enroscado con tuerca
Color Aro	Gris plateado (RAL7001)
Protectores de hilo	Con protector de roscas
Diámetro	160 mm
Ancho de Banda de rodadura	46 mm
Anchura del cuerpo	46 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	63 Shore A

## SOPORTE

Material	Chapa de acero, pesada
Forma de Horquilla Forma	Ancho
Rodamiento giratorio	Dos carreras de bolas
Color	Pasivado azul
Desplazamiento	60 mm
Radio de giro	167 mm
Interferencia de giro	334 mm
Diámetro del domo	96 mm

## AJUSTE

Tipo de ajuste	Placa rectangular
Longitud de la placa	137 mm
Anchura de la placa	105 mm
Longitud del orificio de la placa (mínimo)	75 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)	80 mm
Ancho del orificio de la placa (mínimo)	75 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)	105 mm
Diámetro del orificio de la placa	11 mm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

# ALPHA

3477UFP160P63

EAN 4031582327588  
Número de pedido 00005505



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

# ALPHA

3477UFP160P63

EAN 4031582327588  
Número de pedido 00005505



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUJOS TÉCNICOS

