INFORMACIÓ DE PRODUCTE

# ALPHA

## 8476UFX160P67 OH200 brake-asm

EAN 4031582380545



La imatge pot diferir del producte original.

### ACTUACIÓ

| | |
|---|---|
| Actuació Roll | ●●●●○ |
| El soroll del moviment | ●●●●● |
| Atràcia | ●●●○○ |
| Resistència a a la corrosió | ●●●●● |

### ATRIBUCIONS BÀSIQUES

| | |
|---|---|
| Nom del producte | Alpha |
| Tipus | Rueda giratoria con central, Freno total |
| Tracidad de carga a 4 km/h | 250 kg |
| Conducció elèctrica | No |
| Inoxidable | No |
| Tracidad de carga estàtica | 500 kg |
| Temperatura (mínim) | -20 °C |
| Temperatura màxima (màxim) | 80 °C |
| Alçada total | 200 mm |
| Àmplia general | 99 mm |
| Pes total | 1,88 kg |

### SUPORT

| | |
|---|---|
| Material d'habitatge | Inoxidable, pesat |
| Forquilla Forma | Ample |
| Scamiento giratorio | Dues curses de ball |
| Color | Inoxidable |
| Desplaçament | 55 mm |
| Scio de giro | 143,5 mm |
| Sterferencia de giro | 287 mm |
| Dome Dictel | 96 mm |

### RODA

| | |
|---|---|
| Tread hardness | suau |
| Material corporal | Poliamida |
| Material de la banda de rodadura | pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat |
| El Bearing | Rodament de boles de precisió, Segellat |
| Eix | Estirada de nou |
| Roda de color | Verd de plata (RAL7001) |
| Protectors de fil | Amb la guardaespatlles |
| Diametralització | 160 mm |
| Banda de rodadura ample | 46 mm |
| Corporació ample | 46 mm |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 63 Shore A |

### FITACIÓ

| | |
|---|---|
| Tipus de Fitting | Placa amb tancament central |
| Placa llarga | 176 mm |
| Placa ampla | 112 mm |
| Longitud del forat de placa (màxim) | 77,5 mm |
| Amplària del forat de placa (màxim) | 105 mm |
| Placa de diàmetre | 13 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ALPHA


## 8476UFX160P67 OH200 brake-asm


EAN 4031582380545

Número de comanda 00064659

**Plànols del producte**






© Copyright 2026 TENTE International GmbH