

# DURATECH PLUS

MMP050X26-Ø15

EAN 4031582399370

Номер на поръчката 00860912



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●●●

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●●●

Устойчив на корозия ●●●○○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Duratech plus
Тип корпус	Колело
Стандартен	EN12533 – Тежкотоварни колела
Товароносимост при 4 км/ч	240 kg
Товароносимост при 6 км/ч	200 kg
Статичен Товароносимост	480 kg
Температурен диапазон (минимален)	-40 °C
Температурен диапазон (максимален)	80 °C

## КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид, супер тежък
Материал на реазбата	Двоен фланец с Пътека
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	50 mm
Ширина на Резба	26 mm
Диаметър на отворите Ос	15 mm
Дължина на центъра	32 mm
Твърдост на Резба (D)	75 Бръснач D

# DURATECH PLUS

MMP050X26-Ø15

EAN 4031582399370

Номер на поръчката 00860912



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

