

FOOTMASTER

FOOT MASTER GASD-075-ASF-HUD

EAN 4031582495201

Номер заказа 00800105



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ○ ○ ○ ○ ○

Шум движения ○ ○ ○ ○ ○

Исчезновение ○ ○ ○ ○ ○

Устойчивость к коррозии ○ ○ ○ ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Название продукта | Footmaster |
| Тип | Поворотное Колесная опора |
| Грузоподъемность при 3 км/ч | 250 kg |
| Диапазон температур (минимальный) | -10 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 90 °C |
| Общая высота | 120 mm |
| Общая ширина | 128 mm |
| Общий вес | 6,97 kg |

КОЛЕСО

| | |
|------------------|--------------------|
| Подшипник | Необработанная Хаб |
| Диаметр | 75 mm |
| Ширина Протектор | 30 mm |
| Ширина тела | 30 mm |

КРОНШТЕЙН

| | |
|-----------------------|--------|
| Офсет (Смещение) | 30 mm |
| Радиус поворота | 90 mm |
| Поворотное соединение | 180 mm |
| Диаметр купола | 112 mm |

ФИТИНГ

| | |
|--|--------|
| Длина пластины | 112 mm |
| Ширина пластины | 112 mm |
| Длина отверстия пластины (максимальная) | 92 mm |
| Ширина отверстия пластины (максимальная) | 92 mm |
| Диаметр отверстия пластины | 9 mm |

FOOTMASTER

FOOT MASTER GASD-075-ASF-HUD

EAN 4031582495201

Номер заказа 00800105



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

