

## STYLEA

5920UOI035L51-10 LH 9011/9011

EAN 4031582356731

Numero d'ordine 00078712



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ● ● ● ○ ○

Rumore ● ● ● ○ ○

Attrito ● ● ● ● ●

Resistenza alla corrosione ● ● ● ● ○

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Stylea                          |
| Tipo di alloggiamento               | Ruota girevole                  |
| Standard                            | EN12528 - Ruote per arredamento |
| Portata a 3 km/h                    | 50 kg                           |
| Portata statica                     | 100 kg                          |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -20 °C                          |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C                           |
| Altezza totale                      | 33 mm                           |
| Larghezza complessiva               | 52 mm                           |
| Peso complessivo                    | 0,047 kg                        |

## RUOTA

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Materiale del corpo       | Poilammide                       |
| Materiale del battistrada | Identico al nucleo               |
| Cuscinetto                | Cuscinetto piano con distanziale |
| Asse                      | Rivettato                        |
| Parafili                  | Senza parafili                   |
| Diametro                  | 35 mm                            |
| Larghezza battistrada     | 12 mm                            |
| Larghezza corpo           | 12 mm                            |

## SUPPORTO

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Materiale                 | Poilammide             |
| Forma della forcella      | Supporto gemellato     |
| Cuscinetto del supporto   | Perno, girevole        |
| Colore                    | Nero grafite (RAL9011) |
| Disassamento              | 12 mm                  |
| Raggio di piroettamento   | 37 mm                  |
| Ingombro di piroettamento | 74 mm                  |
| Diametro cuffia superiore | 15,2 mm                |

## FISSAGGIO

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Tipo di fissaggio | Foro cieco per perno B10 |
| Diametro del foro | 10 mm                    |

# STYLEA

5920UOI035L51-10 LH 9011/9011

EAN 4031582356731

Numero d'ordine 00078712



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DISEGNI TECNICI

---

