INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

DURATECH

MOP 300x80-Ø50 HL90

EAN 4031582320091



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Polyamide, forte charge
Bandage	Identique au corps de roue
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur de la roue	Blanc naturel
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	300 mm
Largeur du bandage	80 mm
Diamètre de l'alésage	50 mm
Longueur de moyeu	90 mm
Largeur du corps de roue	80 mm
Dureté du bandage (D)	75 Shore D
Type de roulement	6310

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●●●
Bruit de mouvement	●●○○○
Usure	●●●●●
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Duratech
Type	Roue
Norme	EN12533 - Roulettes forte charge
Capacité de charge à 4 km/h	7800 kg
Capacité de charge à 6 km/h	6500 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	13000 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	8,32 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH

MOP 300x80-Ø50 HL90

EAN 4031582320091

Numéro de commande 00830851

Dessins du produit




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

DURATECH

MOP 300x80-Ø50 HL90

EAN 4031582320091

Numéro de commande 00830851



© Copyright 2026 TENTE International GmbH