

DURATECH HEAT

WOG 075X25 HL31,8 BLACK

EAN 4031582382891

Numéro de commande 00039564



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

ROUE

Matériau du corps	Matières synthétiques thermoplastiques, Résistance à la température
Bandage	Identique au corps de Roue
Roulement	Douille de roulement sèche
Couleur Roue	Noir
Diamètre	75 mm
Largeur du Bandage	25 mm
Diamètre du trou de l'Axe	8 mm
Longueur de moyeu	31,8 mm
Largeur du corps	25 mm
Dureté du Bandage (D)	80 Shore D

PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●○○

Bruit de mouvement ●●○○○

Attrition ●●●●●

Résistance à la corrosion ●●●●●

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Duratech heat
Type	Roue
Standard	EN12530 - Roulettes de dispositifs
Capacité de charge à 3 km/h	50 kg
Inoxydable	✓
Statique Capacité de charge	100 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	134 °C
Poids global	0,084 kg

DURATECH HEAT

WOG 075X25 HL31,8 BLACK

EAN 4031582382891

Numéro de commande 00039564



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

