

PURETECH

DVR080x30-Ø12 TRG

EAN 4031582403039



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ○ ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Puretech
Type	Roue
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	70 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	140 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids global	0.23 kg

ROUE

Matériau du corps	Tôle d'acier
Bandage	Caoutchouc semi-élastique, noir
Roulement	Roulements rouleaux
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	80 mm
Largeur du Bandage	30 mm
Diamètre du trou de l'Axe	12 mm
Longueur de moyeu	44.4 mm
Dureté du Bandage (A)	85 Shore A

PURETECH

DVR080x30-Ø12 TRG

EAN 4031582403039



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

