

PURETECH

JYX 150x32-Ø8,3 clip

EAN 4031582319972



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ○ ○
El soroll del moviment	● ● ● ● ○
Atràcia	● ● ● ○ ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Puretech
Tipus	Aro
Tracidad de carga a 3 km/h	150 kg
Conducció elèctrica	Sí
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	300 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	85 °C
Pes total	0,89 kg

RODA

Tread hardness	suau
Material corporal	El Zinc die-cast
Material de la banda de rodadura	Goma massissa, negra, conductor elèctric
El Bearing	Rodament de boles de precisió, Segellat
Roda de color	Metal·lúrgia
Protectors de fil	Amb la guardaespallles
Diametralització	150 mm
Banda de rodadura ample	32 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	8,3 mm
Longitud del cub	35,5 mm
Corporació ample	32 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	75 Shore A

PURETECH

JYX 150x32-Ø8,3 clip

EAN 4031582319972

Número de comanda 00024890
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

