

# AGILA

2470DIK125R05-28

EAN 4031582300659



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance du rouleau    | ● ● ● ● ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ○ |
| Attrition                 | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Nom du produit                  | Agila                              |
| Type                            | Roulette pivotante                 |
| Standard                        | EN12530 - Roulettes de dispositifs |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 100 kg                             |
| Conducteur électrique           | Non                                |
| Inoxydable                      | Non                                |
| Statique Capacité de charge     | 200 kg                             |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                             |
| Plage de température (maximale) | 80 °C                              |
| Hauteur                         | 163 mm                             |
| Largeur totale                  | 60 mm                              |
| Poids global                    | 1.31 kg                            |

## CHAPE

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Matériau de la chape    | Tôle d'acier, moyenne  |
| Forme Chape             | Galbé                  |
| Pivot                   | Deux courses de balles |
| Couleur de la chape     | Zingué bleu            |
| Déport                  | 41 mm                  |
| Rayon d'encombrement    | 103.5 mm               |
| Diamètre d'encombrement | 207 mm                 |
| Diamètre du dôme        | 60 mm                  |

## ROUE

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Matériau du corps     | Tôle d'acier                            |
| Bandage               | Caoutchouc semi-élastique, non marquant |
| Roulement             | Roulement à billes conique              |
| Couleur Roue          | Zingué bleu                             |
| Pare-fils             | Avec protège-filet                      |
| Diamètre              | 125 mm                                  |
| Largeur du Bandage    | 32 mm                                   |
| Largeur du corps      | 32 mm                                   |
| Dureté du Bandage (A) | 80 Shore A                              |

## RACCORD

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Type de raccord                  | Tige pleine Tige, ronde |
| Diamètre Œil                     | 28 mm                   |
| Longueur Œil                     | 45 mm                   |
| Position du filetage de l'Œil    | 19 mm                   |
| Quantité de trous de montage Œil | 2                       |

# AGILA

2470DIK125R05-28

EAN 4031582300659

Numéro de commande 00006786  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

