

# ELASTECH

IEP 100x40 HL49 asm.

EAN 4031582319675



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现


|      |           |
|------|-----------|
| 滚动性能 | ● ● ● ● ○ |
| 运动噪音 | ● ● ● ● ● |
| 损耗   | ● ● ● ○ ○ |
| 耐腐蚀性 | ● ● ● ○ ○ |

## 核心属性

|            |                |
|------------|----------------|
| 产品名称       | Elastech       |
| 外壳类型       | 轮子             |
| 标准         | EN12532 - 运输器械 |
| 4 公里/小时的载重 | 200 kg         |
| 导电         | 否              |
| 不锈         | 否              |
| 静态载重       | 400 kg         |
| 温度范围（最低）   | -20 °C         |
| 最高温度范围     | 85 °C          |
| 总重量        | 0.52 kg        |

## 轮子

|                |            |
|----------------|------------|
| Tread hardness | 柔软         |
| 轮体材料           | 铝          |
| 胎面材料           | 弹性轮胎，黑色，硫化 |
| 轴承             | 精密滚珠轴承     |
| 轮子颜色           | 金属色        |
| 侧盖             | 无螺纹护罩      |
| 直径             | 100 mm     |
| 胎面宽度           | 40 mm      |
| 轴孔直径           | 8 mm       |
| 中心长度           | 49 mm      |
| 轮体宽度           | 40 mm      |
| 胎面硬度（A）        | 68 岸 A     |




# ELASTECH

IEP 100x40 HL49 asm.

EAN 4031582319675

订单号 00043125



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.