

NOVATECH

FTP 400X100-Ø40 HL120

EAN 4031582319491

Pasūtījuma numurs 00801334



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

RITENIS

Korpusa materiāls	Liešana
Protektora materiāls	Poliuretāns, liets
Gūltnis	Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa	Medus dzeltens (RAL1005)
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	400 mm
Protektora platums	100 mm
Ass atveres diametrs	40 mm
Rumbas garums	120 mm
Korpusa platums	100 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A
Protektora cietība (D)	42 Krasts D

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja	● ● ● ● ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Novatech
Standarta	EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteni
Krāvnese pie 4 km/h	3840 kg
Krāvnese pie 6 km/h	3200 kg
Statiskā krāvnese	6400 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais svars	28,235 kg

NOVATECH

FTP 400X100-Ø40 HL120

EAN 4031582319491

Pasūtījuma numurs 00801334



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

