产品信息

LINEA

5940UAP150P52

EAN 4031582408935

图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●●●
运动噪音	●●●●○
损耗	●●●●○
耐腐蚀性	●●●●○

核心属性

产品名称	Linea
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	110 kg
静态载重	220 kg
温度范围（最低）	-20 ° C
最高温度范围	60 ° C
总高	170 mm
总宽度	89 mm
总重量	1.1 kg

轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	聚氨酯，注塑
轴承	精密滚珠轴承
侧盖	带螺纹防护装置
直径	150 mm
胎面宽度	22 mm
胎面硬度 （A）	92 岸 A

支架

材料	聚酰胺
支架形状	双轮子支架
旋转轴承	精密滚珠轴承
偏移量	52 mm
旋转半径	133 mm
转向干涉	218 mm
圆顶直径	56 mm

固定件

固定件类型	矩形板，US 螺栓孔间距
上板长	90 mm
上板宽	75 mm
上板孔长度（最小）	72 mm
上板孔长度（最大）	76 mm
上板孔宽度（最小）	44.5 mm
上板孔宽度（最大）	52 mm
上板孔直径	11 mm

德国设计师俱乐部（DDC） Interzum 奖 iF 设计奖

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

LINEA

5940UAP150P52

EAN 4031582408935

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸





德国设计师俱乐部（DDC）

Interzum 奖

iF 设计奖

© Copyright 2026 TENTE International GmbH