INFORMAȚII DESPRE PRODUS

AVIANA

5976UAE075P54 light 7001 bk+washer

EAN 4031582396638



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	●●●○○
Zgomot de mișcare	●●●○○
Atriție	●●●●○
Rezistență la coroziune	●●●●●

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Aviana
Tip	Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală
Standard	EN12530 - Roți pentru dispozitive
Capacitate de încărcare la 3 km/h	100 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Nu
Capacitate de încărcare statică	200 kg
Interval de temperatură (minim)	-10 °C
Interval de temperatură (maxim)	40 °C
Înălțime totală	102 mm
Lățime totală	69 mm
Greutate totală	0,37 kg

FURCA

Materialul de construcție	Poliamidă
FormăFurcă	Carcasă Roată dublă
Rulment pivotant	Două curse de mingi
Culoare	Gri argintiu (RAL7001)
Offset	28 mm
Raza de pivotare	68,5 mm
Interferență pivotantă	137 mm
Diametru cupolă	54 mm

ROATĂ

Material pentru corp	Poliamidă
Material al benzii de rulare	Poliuretan , Injectat
Lagăr	Rulment cu bile cu con, Inoxidabil
Roată	Gri ardezie (RAL7015)
Diametru	75 mm
Bandă de rulare	25 mm
Lățimea corpului	25 mm
Duritatea benzii de Bandă de rulare (A)	92 Pe malul A
Duritatea benzii de Bandă de rulare (D)	42 malul D

RACORD

Tip ajustare	Placă dreptunghiulară cu elemente de frână
Lungime placă	70 mm
Lățimea plăcii	55 mm
Lungime orificiu placă (minim)	51 mm
Lungime orificiu placă (maximă)	41 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)	51 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)	57 mm
Diametru orificiu placă	5,5 mm

Premiul pentru Design Red Dot

Premiul german pentru Design

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AVIANA


5976UAE075P54 light 7001 bk+washer

EAN 4031582396638

TENTE
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Desene ale produsului





Premiul pentru Design Red Dot

Premiul german pentru Design

© Copyright 2026 TENTE International GmbH