


# OMIKRON TWIN

9958FTP250P68

EAN 4031582316995  
Objednávací číslo 00801115

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Výkon role ●●●○○

Hluk pohybu ●●●○○

Úbytek ●●●●○

Odolné vůči korozi ●●●●○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Omikron twin
Typ krytu	Pevné Kolečko
Standardní	podobná EN12532 - Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	5000 kg
Nosnost 6 km/h	3600 kg
Statický Nosnost	7500 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	365 mm
Celková šířka	272 mm
Celková hmotnost	38,319 kg

## KOLO

Materiál těla	Odlitek
Materiál běhounu	Polyuretan, Odlitý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Šroub	Šroub s maticí
Barva Kolo	Medově žlutá (RAL1005)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdem
Průměr	250 mm
Šířka Běhoun	80 mm
Šířka těla	80 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)	42 Shore D

## UCHYCNÍ

Materiál	Litina nebo kovaná litina, těžká
Tvar Vidlice	Uchytení dvou Kolo
Barva	Průhledný Povlak
Průměr otočné kamery	235 mm

## MONTÁŽ

Typ montáže	Obdélníková destička
Délka dlahy	270 mm
Šířka desky	250 mm
Délka otvoru dlahy (maximální)	210 mm
Šířka otvoru dlahy (maximální)	230 mm
Průměr otvoru dlahy	17 mm

# OMIKRON TWIN

9958FTP250P68

EAN 4031582316995  
Objednáací číslo 00801115



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

