

# NOVATECH

ITB125x50-Ø17 H7

EAN 4031582397888



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## WIEL

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Wielkern materiaal            | Aluminium             |
| Materiaal loopvlak            | Polyurethaan, Gegoten |
| Lager                         | boring met spiebaan   |
| Afdekkapjes                   | Zonder afdekkapjes    |
| Diameter                      | 125 mm                |
| Breedte Loopvlak              | 50 mm                 |
| Asgatdiameter                 | 17 mm                 |
| Naaflengte                    | 54 mm                 |
| Hardheid van het loopvlak (D) | 42 Shore D            |

## PRESTATIES

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties     | ● ● ● ● ○ |
| Bewegingsgeluid   | ● ● ● ● ○ |
| Verloop           | ● ● ● ● ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ● ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Productnaam                  | Novatech                      |
| Type                         | Wiel                          |
| Standaard                    | EN12532 - Transportuitrusting |
| Draagvermogen bij 4 km/u     | 500 kg                        |
| Draagvermogen bij 6 km/u     | 400 kg                        |
| Elektrisch geleidend         | Nee                           |
| Roestvrij                    | Nee                           |
| Statisch Draagvermogen       | 1000 kg                       |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C                        |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C                         |
| Totaal gewicht               | 0,8 kg                        |

