

ELASTECH

IFP 300x55-Ø25 HL60

EAN 4031582366303



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	● ● ● ● ●
Шум движения	● ● ● ● ●
Исчезновение	● ● ● ● ●
Устойчивость к коррозии	● ● ● ● ●

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Elastech
Тип	Колесо
Стандартный	EN12532 - Транспортировочное оборудование
Грузоподъемность при 4 км/ч	600 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч	480 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	1200 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	85 °C
Общий вес	3,58 kg

КОЛЕСО

Tread hardness	мягкий
Материал корпуса	Алюминий
Материал протектора	Эластичные шины, без следов, вулканизированные
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник
Цвет Колесо	Серый / без маркировки
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	300 mm
Ширина Протектор	55 mm
Диаметр отверстия Ось	25 mm
Длина хаба	60 mm
Ширина тела	55 mm
Твердость Протектор (A)	68 Береговая A

ELASTECH


IFP 300x55-Ø25 HL60

EAN 4031582366303

Номер заказа 00837669
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




ELASTECH

IFP 300x55-Ø25 H1.60

EAN 4031582366803

Номер заказа 00247639



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.