

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 40-S-NYN

EAN 4031582413199



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	○ ○ ○ ○ ○
Bruit de mouvement	○ ○ ○ ○ ○
Attrition	○ ○ ○ ○ ○
Résistance à la corrosion	○ ○ ○ ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Footmaster
Type	Roulette pivotante
Capacité de charge à 3 km/h	60 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	60 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	90 °C
Hauteur	71 mm
Largeur totale	58 mm
Poids global	0.32 kg

CHAPE

Couleur de la chape	Blanc
Déport	30 mm
Rayon d'encombrement	51 mm
Diamètre d'encombrement	102 mm
Diamètre du dôme	58 mm

ROUE

Roulement	Roulements rouleaux, amortis
Couleur Roue	Noir
Diamètre	42 mm
Largeur du Bandage	19 mm
Largeur du corps	19 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 40-S-NYN

EAN 4031582413199

Numéro de commande 00062067
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

