

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 40-S-NYN

EAN 4031582413199



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance du rouleau    | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Attrition                 | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ○ ○ ○ ○ ○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Nom du produit                  | Footmaster         |
| Type                            | Roulette pivotante |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 60 kg              |
| Conducteur électrique           | Non                |
| Inoxydable                      | Non                |
| Statique Capacité de charge     | 60 kg              |
| Plage de température (minimale) | -10 °C             |
| Plage de température (maximale) | 90 °C              |
| Hauteur                         | 71 mm              |
| Largeur totale                  | 58 mm              |
| Poids global                    | 0.32 kg            |

## CHAPE

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Couleur de la chape     | Blanc  |
| Déport                  | 30 mm  |
| Rayon d'encombrement    | 51 mm  |
| Diamètre d'encombrement | 102 mm |
| Diamètre du dôme        | 58 mm  |

## ROUE

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Roulement          | Roulements rouleaux, amortis |
| Couleur Roue       | Noir                         |
| Diamètre           | 42 mm                        |
| Largeur du Bandage | 19 mm                        |
| Largeur du corps   | 19 mm                        |

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 40-S-NYN

EAN 4031582413199

Numéro de commande 00062067  
Dessins du produit



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

