


FOOTMASTER

FOOT MASTER GASD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495225
Bestelnummer 00800107



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

BEHUIZING

Offset	37 mm
Zwenk radius	122 mm
Draaicirkel	244 mm
Diameter koepel	145 mm

FITTING

Lengte plaat	145 mm
Breedte plaat	145 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	120 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	120 mm
Diameter plaatgat	11 mm

PRESTATIES

Rolprestaties	○ ○ ○ ○ ○
Bewegingsgeluid	○ ○ ○ ○ ○
Slijtage	○ ○ ○ ○ ○
Corrosiebestendigheid	○ ○ ○ ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Footmaster
Type	Wielen
Draagvermogen bij 3 km/h	630 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	90 °C
Totale hoogte	200 mm
Totale breedte	160 mm
Totaal gewicht	17,54 kg

WIEL

Lagering	Onbewerkte Naaf
Diameter	150 mm
Breedte Loopvlak	40 mm
Breedte wielkern	40 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GASD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495225
Bestelnummer 00800107



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

