

NOVATECH

ETP082X90-Ø20 HL90

EAN 4031582452983



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Corps de roue | Acier, fer |
| Bandage | Polyuréthane, coulé |
| Roulement | Roulement à billes de précision |
| Pare-fils | Avec pare-fils |
| Diamètre | 82 mm |
| Largeur du bandage | 90 mm |
| Diamètre de l'alésage | 20 mm |
| Longueur de moyeu | 90 mm |
| Dureté du bandage (A) | 92 Shore A |
| Type de roulement | 6204 |

PERFORMANCE

| | |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage | ● ● ● ● ○ |
| Bruit de mouvement | ● ● ● ○ ○ |
| Usure | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

| | |
|---------------------------------|----------|
| Nom du produit | Novatech |
| Type | Roue |
| Capacité de charge à 3 km/h | 750 kg |
| Capacité de charge statique | 1500 kg |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 60 °C |
| Poids | 1,158 kg |

NOVATECH

ETP082X90-Ø20 HL90

EAN 4031582452983



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

