

LUMINA

AA25YOI050L51-8 9011/9011/9011

EAN 4031582341416



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ● ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ● ○
Atriție	● ● ● ● ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ● ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Lumina
Tip	Rola pivotantă cu Frână de roată
Standard	EN12528 - Role pentru mobilier
Capacitate de încărcare la 3 km/h	40 kg
Conductiv electric	Da
Inoxidabil	Nu
Capacitate de încărcare statică	80 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Înălțime totală	56 mm
Lățime totală	55 mm
Greutate totală	0,09 kg

FURCA

Materialul de construcție	Polipropilenă
Formă Furcă	Carcasă Roată dublă, închisă Carcasă
Rulment pivotant	Tijă , pivotantă
Culoare	Negru grafit (RAL9011)
Offset	20 mm
Raza de pivotare	62 mm
Interferență pivotantă	124 mm
Diametru cupolă	0 mm

ROATĂ

Material pentru corp	Polipropilenă, conductiv electric
Material al benzii de rulare	Identice cu corp Roată
Lagăr	Rulment simplu cu tub Spacer
Axă	Rivrat
Benză de rulare	7 mm
Roată	Negru grafit (RAL9011)
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	50 mm
Diametrul găurii Axă	0 mm
Lungime butuc	0 mm
Lățimea corpului	7 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	65 Râul D

RACORD

Tip ajustare	Gaură oarbă pentru racordul B10
Diametrul găurii Șurub	8 mm

LUMINA

AA25YOI050L51-8 9011/9011/9011

EAN 4031582341416

Numărul de comandă 00071687

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

